

IN 8 Accelerator

Akcelerátor k KÖSTER IN 8

Charakteristika

Pro urychlení injektážní pěny KÖSTER IN 8 lze přidat akcelerátor KÖSTER IN 8. Přidávané množství je max. 10 % hmotnostních. S přidáním KÖSTER IN 8 Accelerator lze reakční dobu zkrátit až o jednu minutu. Namíchaný materiál zůstává po reakci viskoplastický, a proto je schopen přenášet pohyby trhlin a trvale je utěsnit bez opětovného vstříkávání pevného typu pryskyřice.

Technické údaje

Viskozita +23 °C
Hustota
Přidávané množství
Barva

cca 30 mPas
cca 1.01 g/cm³
max. 10 % (váhově)
transparentně nažloutlá

Oblasti použití

Pro urychlení reakční doby KÖSTER IN 8 při injektáži prosakujících trhlin a spár.

Aplikace

Do materiálu KÖSTER IN 8 lze přidat 10 % hmotnosti KÖSTER IN 8 Accelerator. Hmotu je nutné promíchat rovnoměrně za pomoci pomaluběžného míchadla. Poté může být materiál zpracován běžným jednosložkovým vstříkovacím zařízením jako je např. vstříkovací čerpadlo KÖSTER 1C.

Spotřeba

10 % z pryskyřice IN 8

Čištění

Okamžitě po použití očistěte přípravkem KÖSTER PUR Cleaner.

Balení

IN 272 500

0.5 kg bottle

Bezpečnost

Obsahuje diisokyanát. Při práci s materiálem je třeba nosit pracovní oděv zakrývající ruce a nohy nebo ochranný oděv. Při práci ve stísněných prostorech nebo v „prostoru nad hlavou“ je třeba nosit kukly nebo kryty. Používejte vhodné ochranné rukavice (např. nitrilové rukavice) a ochranné brýle. Při zpracování materiálu vzniká tlak. Nestůjte prosím přímo za pakry. Při provádění injektážních prací se ujistěte, že je okolní pracovní plocha chráněna před injektážní pryskyřicí, která může vytékat ze zdi, pakrů, vrtaných otvorů atd. Při zpracování materiálu dodržujte všechny místní, státní a federální bezpečnostní předpisy.

Související produkty

KÖSTER Injection Barrier
KÖSTER PUR Cleaner
KÖSTER Impact Packer 12 mm x 70 mm
KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm CH
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 90 mm CH
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 120 mm CH
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 90 mm PH
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 120 mm PH
KÖSTER 1C Injection Pump
KÖSTER Hand Pump without manometer
KÖSTER Hand Pump with manometer

Kód výrobku IN 501 025
Kód výrobku IN 900
Kód výrobku IN 903 001
Kód výrobku IN 913 001
Kód výrobku IN 918 001
Kód výrobku IN 919 001
Kód výrobku IN 921 001
Kód výrobku IN 922 001
Kód výrobku IN 929 001
Kód výrobku IN 953 001
Kód výrobku IN 953 002