



KÖSTER PUR Gel

Technický list / Číslo výrobku IN 285

Vydané: 2022-11-22

Vodou aktivovaný polyuretanový gel pro plošné injektáže, tak i pro injektáže dilatačních spojů.

Spotřeba

Závisí na oblasti použití.

Balení

IN 285 002	2.5 kg plastový kanistr
IN 285 025	25 kg jerrycan
IN 285 210	210 kg drum

Související produkty

KÖSTER PUR Gel	Prod. code IN 285
KÖSTER Injection Gel G4	Prod. code IN 290
KÖSTER Injection Gel S4	Prod. code IN 294
KÖSTER PUR Cleaner	Prod. code IN 900 010
KÖSTER PUR Gel Pump	Prod. code IN 928 001
KÖSTER Water Hose for KÖSTER PUR Gel Pump	Prod. code IN 928 002
KÖSTER Gel Hose for KÖSTER PUR Gel Pump	Prod. code IN 928 003
KÖSTER Manometer for KÖSTER PUR Gel Pump	Prod. code IN 928 004
KÖSTER Mix head for KÖSTER PUR Gel Pump	Prod. code IN 928 005
KÖSTER Injection Whip for Gel Pumps	Prod. code IN 928 006
KÖSTER Slide Coupling for pan-head fitting	Prod. code IN 928 007
KÖSTER Swivel Joint	Prod. code IN 928 008
KÖSTER Material Hose	Prod. code IN 930 002
KÖSTER Gel Packer (Base)	Prod. code IN 931 001
KÖSTER Gel Packer (End piece)	Prod. code IN 932 001
KÖSTER Gel Packer extension pipe 800 mm	Prod. code IN 933 001
KÖSTER Drive-in Aid for Gel Packers	Prod. code IN 935 001
KÖSTER Cutting Device for Gel Packers	Prod. code IN 936 001

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.